



## ER-hylsmutter, för ER: 25



### Beställningsdata

Ordernummer	309580 25
GTIN	4045197151957
Artikelklass	32Z

### Beskrivning

**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. **Med spår.**

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**Specialtillbehör:**

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

**OBS!:**

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

### Teknisk beskrivning

Gänga	M32×1,5
max. åtdragningsmoment	140 Nm
för ER	25 mm
totallängd L	21 mm

Utvändig-Ø D	42 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Spännmutter

---

## Tillbehör

ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 25	309700 25
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25