



ER-hylsmutter, för ER: 32



Beställningsdata

Ordernummer	309580 32
GTIN	4045197151964
Artikelklass	32Z

Beskrivning

Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. **Med spår.**

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

Gänga	M40×1,5
max. åtdragningsmoment	180 Nm
för ER	32 mm
totallängd L	23 mm

Utvändig-Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 32	309700 32
ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32