

HAINBUCH**Spännhuvud slät, SK 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 32,5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	329930 32,5
GTIN	2050001075444
Artikelklass	33H

Beskrivning

Utförande:

Slätt utförande för finbearbetning.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	32,5 mm
hårdhet	60 HR
Profil	rund
back	slät
längd L	53 mm

Utförande	förkortad styrstam
fäste	SK 65
Produktslag	Spännhuvud