



## ER-hylsmutter för tätningsbrickor, för ER: 25



### Beställningsdata

Ordernummer	309615 25
GTIN	7640128492184
Artikelklass	39Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med spår.**

#### Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

#### Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

Tätningsbrickor nr 309625; 309630; 309635; 309645.

#### OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

### Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	140 Nm
totallängd L	25 mm
för ER	25 mm

Gänga	M32×1,5
Utvändig-Ø D	42 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Spännmutter