

Garant**ER-hylsmutter High Speed, för ER: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	309610 25
GTIN	4045197291981
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögst rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med spår.**

Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	140 Nm
för ER	25 mm
Gänga	M32×1,5

totallängd L	21 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Produktslag	Spännmutter

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25	309680 25
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 25	309700 25