



## Högeffektiv skärolja, trögflytande, klorfri DAR 50 Visco, Innehåll: 5l



### Beställningsdata

Ordernummer	084220 5
GTIN	2050000966187
Artikelklass	08J

### Beskrivning

#### Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet. Blandning med vanlig mineralskärolja rekommenderas inte (inte med vattenlöslig olja).

Anbringas med pensel, sprayburk, sprutflaska eller smörjapparat.

#### Fördel:

Förbättrar **verktygens livslängd och skärkapacitet** samt **ytkvaliteten**. **Klorfri** – inga skadliga ångor bildas, **miljövänlig**.

#### Användningsdata:

Lämplig för alla typer av **avverkande bearbetning** (fräsning, svarvning, borring, gängskärning, brotskning, upprymning, sågning) samt för **omformning**. Oumbärlig vid bearbetning av **material med dålig spånbarhet**, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för **järfria metaller**.

**Tjockflytande**, mineraloljebaserad produkt för gängskärning. God vidhäftningsförmåga.

### Teknisk beskrivning

Flampunkt	180 °C
Kinematisk viskositet	174 mm <sup>2</sup> /s

Färg	brun
Utförande	dunk
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Innehåll	5 l
Produktslag	Skärolja / Slipolja