

**Garant****ER-hylsmutter High Speed, för ER: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	309610 32
GTIN	4045197291998
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning förhögst rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med spår.**

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**Specialtillbehör:**

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

**OBS!:**

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

**Teknisk beskrivning**

för ER	32 mm
Gänga	M40×1,5
totallängd L	23 mm

max. åtdragningsmoment	180 Nm
Utvändig-Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Spännmutter

## Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32	309680 32
ER-chucknyckel 1/2 tum-spår för ER-hylschuckar 32	309700 32