



Spännhuvud slät, SK 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 47mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 329930 47 |
| GTIN | 2050001075635 |
| Artikelklass | 33H |

Beskrivning

Utförande:

Slätt utförande för finbearbetning.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

| | |
|---------|-------|
| spänn-Ø | 47 mm |
| back | slät |
| hårdhet | 60 HR |
| Profil | rund |
| längd L | 53 mm |

| | |
|-------------|--------------------|
| Utförande | förkortad styrstam |
| fäste | SK 65 |
| Produktslag | Spännhuvud |