



## ER-hylsmutter för tätningbrickor, för ER: 40



### Beställningsdata

Ordernummer	309615 40
GTIN	7640128492207
Artikelklass	39Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. Alla muttrar belagda för: Lägre friktion och **högre spännkraft** samt hög slitage- och korrosionsbeständighet. **Med spår.**

#### Passar till:

Alla standard-ER-hylschuckar.

#### Specialtillbehör:

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

Tätningbrickor nr 309625; 309630; 309635; 309645.

#### OBS!:

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

### Teknisk beskrivning

totallängd L	30,5 mm
max. åtdragningsmoment	240 Nm
för ER	40 mm

Gänga	M50×1,5
Utvändig-Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Spännmutter