



## Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	314400 100
GTIN	4019208034539
Artikelklass	33R

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfräst** anliggningsyta, **ej brunerad**.

**Användningsdata:**

För fastskruvning på härdade grundbackar.

**Material:**

16 MnCr5

**Passar till:**

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

**OBS!:**

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

### Teknisk beskrivning

Hålavstånd b	24 mm
För chucktyp	100 mm
spårbredd D	7,96 mm
längd L	53 mm
höjd H	30 mm
tapplängd A	9,49 mm
passar färgkod	Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Produktlag

Planspiralchuckbackar