



Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 140mm



Beställningsdata

Ordernummer	314400 140
GTIN	4019208035482
Artikelklass	33R

Beskrivning

Utförande:

Finfräst anliggningsyta, **ej brunerad**.

Användningsdata:

För fastskruvning på härdade grundbackar.

Material:

16 MnCr5

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

OBS!:

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Teknisk beskrivning

längd L	74 mm
spårbredd D	7,96 mm
Hålavstånd b	38,1 mm
tapplängd A	12,67 mm
För chucktyp	140 mm
passar även för chucktyp	160 mm
höjd H	42 mm

passar färgkod	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktlag	Planspiralchuckbackar