

**Spännhuvud med tvärrillor, SK 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 8,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329932 8,5
GTIN	2050001076007
Artikelklass	33H

Beskrivning**Utförande:**

Med tvärrillor för råmaterial, liten Ø.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

Användningsdata:

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

OBS!:

Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

Teknisk beskrivning

spänn-Ø	8,5 mm
back	Tvärrillor
hårdhet	60 HR
Profil	rund
längd L	58 mm

fäste	SK 65
Produktslag	Spännhuvud