



## Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 315mm



### Beställningsdata

Ordernummer	314400 315
GTIN	4019208034560
Artikelklass	33R

### Beskrivning

**Utförande:**

**Finfräst** anliggningsyta, **ej brunerad**.

**Användningsdata:**

För fastskruvning på härdade grundbackar.

**Material:**

16 MnCr5

**Passar till:**

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

**OBS!:**

- Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
- Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

### Teknisk beskrivning

För chucktyp	315 mm
Hålavstånd b	63,5 mm
tapplängd A	19,02 mm
längd L	120 mm
spårbredd D	12,72 mm
höjd H	58 mm
passar färgkod	Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Produktlag

Planspiralchuckbackar