



## Tättningsbricka HP för ER-spännmutter CENTRO P, DI16, Spänn-Ø (i steg om 1 mm): 8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	309666 8
GTIN	2050001705013
Artikelklass	34F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Mini** = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

**MiniSmal** = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

**Konisk** = alla storlekar med "C".

**Standard** = alla andra storlekar.

Vulkaniserade **högtryckstättningbrickor** upp till 80 bar.

Hylsans kollapsabilitet 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

#### **OBS!:**

**System FAHRION** ER-spännmuttrar typ CP och tättningsbrickor typ HP **passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.

· **Tättningsbrickor i steg om 0,5 mm på förfrågan.**

· **Tättningsbrickor DI40 på förfrågan.**

**Inte kompatibla med andra system av tättningsbrickor!**

### Teknisk beskrivning

spänn-Ø	8 mm
---------	------

Serie	Centro P
För typ	D116
Utvändig-Ø D	12,6 mm
Höjd L	2 mm
Produktslag	Hylschucktillbehör