

**Spännhuvud med tvärrillor, SK 65, Spänn-Ø (i steg om 0,5 mm): 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	329932 10
GTIN	2050001072887
Artikelklass	33H

**Beskrivning****Utförande:**

Med tvärrillor för råmaterial, liten Ø.

Spännhylsor, **rund profil i steg om 0,5 mm resp. 1 mm. Var god ange önskad spänn-Ø vid beställning.**

**Användningsdata:**

Mångsidigt användbara: fleroptionsmaskiner, mätmaskiner eller på palett.

**OBS!:**

**Spännhylsa för specialprofiler enligt individuella önskemål på begäran.**

Andra kondimensioner, former (t.ex. 4-kant) och bearbetningsbara **råämnen vid förfrågan!**

**Teknisk beskrivning**

spänn-Ø	10 mm
Profil	rund
hårdhet	60 HR
back	Tvärrillor
längd L	58 mm

fäste	SK 65
Produktlag	Spännhuvud