




ER-spännmutter CENTRO P Standard, Typ CP för ER: 40



Beställningsdata

Ordernummer	309655 40
GTIN	2050001736703
Artikelklass	34F

Beskrivning

Utförande:

Med trapetsgånga för stora spännkrafter. Extra lång dubbelstyrning av ER-spännmuttern. ER-hylsmuttrar belagda för lägre **friktion**.

Mini = alla storlekar med **"M"**, extremt smalt utförande.

MiniSmal = storlek med **"MS"**, extremt, supersmalt utförande.

Konisk = alla storlekar med **"C"**.

Standard = alla andra storlekar.

ER-hylsmutter CP, **inte lämplig för tätningsbrickor HP.**

Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

Specialtillbehör:

Tättningsbrickor nr 309666 – 309668, precisions-ER-spännhylsor 308878 - 308992, chucknycklar nr 309754 – 309756, HP-spännhylsor nr 309365 - 309379.

OBS!:

System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP **passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER- spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

spännvidd: 3 - 26 mm
totallängd L: 31,5 mm
Utvändig-Ø D: 63 mm
max. åtdragningsmoment: 200 Nm
Gänga: Tr50×1,5

Teknisk beskrivning

totallängd L	31,5 mm
spännvidd	3 - 26 mm
max. åtdragningsmoment	200 Nm
Utvändig-Ø D	63 mm
Serie	Centro P
Gänga	Tr50×1,5
Produktslag	Spännmutter