



## ER-spännmutter CENTRO P för tätningsbrickor HP, Typ CP för ER: 16MSDI



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309665 16MSDI |
| GTIN         | 2050001705518 |
| Artikelklass | 34F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Mini** = alla storlekar med "M", extremt smalt utförande.

**MiniSmal** = storlek med "MS", extremt, supersmalt utförande.

**Konisk** = alla storlekar med "C".

**Standard** = alla andra storlekar.

ER-hylsmutter CP, **för tätningsbrickor HP.**

#### Passar till:

FAHRION ER-spännhylschuck CENTRO P och FAHRION ER-spännhylschuck HDC.

#### OBS!:

**System FAHRION ER-spännmuttrar typ CP och tätningsbrickor typ HP passar inte till andra system!**

FAHRION ER-spännmutter CENTRO P HDC passar inte till standard ER-spännhylchuckar CENTRO P.

Endast nominella dim kan spännas in (ingen kollapsabilitet!)

spännvidd: 1 - 10 mm

totallängd L: 23,9 mm

Utvändig-Ø D: 22 mm

max. åtdragningsmoment: 30 Nm

Gänga: Tr20×1

### Teknisk beskrivning

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| totallängd L           | 23,9 mm     |
| max. åtdragningsmoment | 30 Nm       |
| spännvidd              | 1 - 10 mm   |
| Utvändig-Ø D           | 22 mm       |
| Serie                  | Centro P    |
| Gänga                  | Tr20×1      |
| Produktslag            | Spännmutter |