




## Digitalt skjutmått TESA TWIN-CAL, mätområde: 150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	412766 150
GTIN	7630041106176
Artikelklass	45A

### Beskrivning

#### Utförande:

Stor, kontrastrik display med 11 mm sifferhöjd. Mer än 12000 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10 minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar. ABS mätläge, integrerad TLC-anslutning för dataöverföring. Utan drivrulle.

#### Användningsdata:

För ytter-, inner-, steg- och djupmätning.

#### leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

### Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Automatisk fråkoppling	ja
drifttid	12 000 h
Djupmått finns	ja
skänkellängd	40 mm
Norm	ISO 13385
Kalibrering	A1
Sifferhöjd LCD-display	11 mm

Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Omkoppling till standby	ja
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 150 mm
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Knappcell
Energiförsörjning	Batteridriven
Internationellt utförande	CR2032
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	TESA Link Connector TLC
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

## Tillbehör

Datakabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
----------------------------	------------

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Datakabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975