



Digitalt skjutmått TESA TWIN-CAL, mätområde: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	412766 300
GTIN	7630041106169
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Stor, kontrastrik display med 11 mm sifferhöjd. Mer än 12000 timmars drifttid, omkoppling till standby efter 10 minuter och automatisk avstängning efter 2 timmar. ABS mätläge, integrerad TLC-anslutning för dataöverföring. Med drivrulle.

Användningsdata:

För ytter-, inner-, steg- och djupmätning.

leveransinnehåll:

Inkl. 1 batteri nr 081560 CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

Teknisk beskrivning

Sifferhöjd LCD-display	11 mm
Omkoppling till standby	ja
Norm	ISO 13385
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Automatisk fråkoppling	ja
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Drivrulle	ja
drifttid	12 000 h
Kalibrering	A1

Djupmått finns	ja
skänkellängd	64 mm
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 300 mm
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Batterityp	Knappcell
Energiförsörjning	Batteridriven
Internationellt utförande	CR2032
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	TESA Link Connector TLC
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

Tillbehör

Datakabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
--------------------------	----------

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Datakabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Plastbox Typ MS300	412470 MS300
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975