

**Mahr****Digitalt skjutmått IP67 med datautgång, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 412742 300    |
| GTIN         | 4059192002268 |
| Artikelklass | 43A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Lättavläst, kontrastrik LCD-display. Induktivt, vattentätt mätsystem. REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Mät-ytor är finläppade. Utan djupmätanordning.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498940.

**Teknisk beskrivning**

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| styrning                 | Förhöjda gejder |
| Kalibrering              | A1              |
| Automatisk fråkoppling   | ja              |
| drifttid                 | ca 3 år         |
| skänkellängd             | 64 mm           |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum        |
| Norm                     | ISO 13385       |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| avläsning                                    | 0,01 mm                    |
| avläsning                                    | 0,0005 tum                 |
| mätområde                                    | 0 - 300 mm                 |
| Mätvärdesminne                               | MAHR Reference-Lock-system |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032              |
| Antal ingående batterier                     | 1                          |
| IP-skyddsklass                               | IP 67                      |
| Energiförsörjning                            | Batteridrivnen             |
| Mätavvikelse E MPE                           | ±0,04 mm                   |
| datautgång                                   | RS232C-gränssnitt          |
| datautgång                                   | USB-gränssnitt             |
| datautgång                                   | Digimatic-gränssnitt       |
| Mätteknik                                    | digital                    |
| Material                                     | Rostfritt stål, INOX       |
| Alla delar                                   | Härdad                     |
| förpackning                                  | Stabil box                 |
| Produktslag                                  | Universalskjutmått         |

## Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm | 021010 300 |
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm       | 021000 300 |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2   | 498940 R2   |
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2 | 498940 USB2 |
| Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ D2   | 498940 D2   |
| Batterilock                                    | 412235      |

|  |               |
|--|---------------|
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Plastbox Typ MS300                               | 412470 MS300  |