



Digitalt skjutmått IP67, mätområde: 150mm



Beställningsdata

Ordernummer	412751 150
GTIN	4045197347411
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Skjutmättet är beständigt mot vatten och damm. När skjutmättet inte använts på 2 timmar stängs det av via avstängningsautomatiken. Slagfast plasthölje.

Utförande reklamtext:

Lättläst, kontrastrik, digital display. Skjutmättet är beständigt mot vatten, kylvätskor, olja och damm. Mätytorna är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

material hus	Plast
Djupmått finns	ja
Kalibrering	A1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
skänkellängd	40 mm
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
Automatisk frånkoppling	ja

Norm	ISO 13385
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
mätområde	0 - 150 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkks-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Skruv till djupmätthållare	412230
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Skruv till djupmätthållare	412236