

hanhart
1882**Digitalt stoppur Spectron****Beställningsdata**

Ordernummer	469624
GTIN	2050001692559
Artikelklass	46R

Beskrivning**Utförande:**

LCD-display, 7/5 mm sifferhöjd, 6/7-siffrig (upptill/nedtill). Displayområde 9999,99 min. / 99999,99 min (upptill/nedtill). Sifferstegvärde 1/100 min., 1/100 s, lämpligt för REFA.

Funktion:

- **Start/stopp/återställning.**
- **Addition/split/dubbelmätning.**
- **Tid på dygnet (2×12 timmar fm. / em.).**

Dessutom Split / Lap / Addition / Count-Down / minnesfunktion med utvärdering, snabbsökning och datumvisning.

leveransinnehåll:

Inklusive upphängningssnöre, 1 batteri nr 081561 storlek LR3.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatörer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen

Mätteknik	digital
Kalibrering	N1
Produktslag	Stoppur

Tjänster

KalibreringStoppur Typ U	029100 U
--------------------------	----------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------