

STIEFELMAYER

**Vevtapp-vattenpass, Sula Längd×Bredd: 90X40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	469400 90X40
GTIN	4045197207258
Artikelklass	46R

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt hus av högklassigt specialgjutgods, hammarlackerat.

Längd- och tvärgående V-profil i den slipade bottenplattan.

Längd- och tvärlibell av glas.

**Användningsdata:**

Används huvudsakligen för inriktning avvevaxlar och vevtappar på motorer.

**Teknisk beskrivning**

bottenplattans längd	40 mm
Bottenplattans längd	90 mm
avläsning tvärlibell	0,8 mm/m
avläsning längdlibell	0,1 mm/m
Norm	DIN 877
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H2
Produktslag	Vattenpass

---

## Tjänster

KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare  
noggrannhet 0,02 mm/m

026620 0,02