



Digital lutningsmätare, Typ: 360



Beställningsdata

Ordernummer	467560 360
GTIN	2050001668431
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

- Aluminiumram med precisionsbearbetade anliggningsytor och prisma upptill.
- Riktningspilar i displayn underlättar inriktning till 0° resp. 90°.
- Låsknapp för frysning av mätvärdet.
- Nollpunktsinställning i valfri position.
- När man arbetar över huvudet vänder sig displayn för att medge avläsning underifrån.

leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsbox och 1 batteri nr 081561 storlek 6LR61.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,1 grad
höjd	49 mm
Bredd	31 mm
mätområde	360 (4×90°) grad
Längd	153 mm
jämnhets tolerans	0,0762 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
Antal ingående batterier	1

Felgräns elektronikmodul	horisontalt 0,1 / vertikalt 0,2 grad
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadnorm
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	H2
Produktslag	Lutningsmätare

Tjänster

KalibreringPlanvattenpass/elektronisk lutningsmätare noggrannhet 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------