

Mahr**Vinklad mäturshållare 60°, inspänningslängd: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434918 50
GTIN	4059192016241
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Vinklad hållare för mätklockor med inspänningskaftdiameter 8 mm h6.

Anslutningsgänga M2,5 för alla sondformer. **Mätspetsväg = 3 mm.**

leveransinnehåll:

Inklusive standardmätspets med HM-kula (Ø 3 mm).

Teknisk beskrivning

inspänningskaftets Ø	8 mm
anslutningsgänga	M2,5
Inspänningslängd L ₁	50 mm
Längd L ₂ hållare (utan inspänningskaft)	49,3 mm
Mätspetsväg	3 mm
Produktslag	Hållare

