

BENNING**Fasföljdsprovare TRITEST pro, instrumenttyp: TRITESTPRO****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-------------------|
| Ordernummer | 473270 TRITESTPRO |
| GTIN | 4014651200524 |
| Artikelklass | 47A |

Beskrivning**Utförande:**

Rotationsriktningsvisare med högeffektiv LED-ficklampa.

Användningsdata:

För kontroll av fasföljd i trefasnät.

leveransinnehåll:

Inklusive 3 mätspetsar och krokidilklämma.

Specialtillbehör:

Batterier 081561 storlek LR6.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| överspänningskategori | CAT III 300 V |
| indikering av fasspänning | L1, L2, L3 (LED) |
| tillverkarens beteckning | TRITESTPRO |
| indikering av rotationsriktning | höger / vänster (LED) |
| spänningsintervall AC | 200 – 500 (50 Hz–60 Hz) V |
| Kalibrering | I1 |

| | |
|--|------------------|
| Antal ingående batterier | 3 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Produktslag | Fasföljdsprovare |

Tjänster

| | |
|---|----------|
| KalibreringSpänningsprovare Typ S | 027120 S |
| DAkKS-kalibreringSpänningsprovare Typ S | 027160 S |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|