

**TESA****Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	434260 12,5
GTIN	7630041111170
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Digitalt mätur med skal- och sifferindikering (sifferhöjd 10 mm) samt mekaniska toleransmarkeringar.

Funktion:

Automatisk avstängning, visning av mätvärden, ändring av mätriktning. Knappsatsen kan spärras.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Reserv- och specialgivare nr 434900; 434910; 434915. Datakabel nr 498950.

Teknisk beskrivning

mätkraft	≤ 2 N
Husets tjocklek	27 mm
Kalibrering	C1
mätområde	12,5 mm

Datablad

Höljes-Ø	57 mm
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
felgräns	0,02 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 878
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434260-12,5>