



Flexibelt termopar, glasfiber typ K, Längd: 1500mm



Beställningsdata

Ordernummer	474150 1500
GTIN	4029547004469
Artikelklass	47B

Beskrivning

OBS!:

Andra temperaturgivare på begäran.

Teknisk beskrivning

Längd	1500 mm
mätområde	-50 - 400 °C
Svarstid t_{99}	5 s
felgräns	Klass 2
Energiförsörjning	Nätdriven
Kalibrering	I7
Produktslag	Temperaturgivare

Tjänster

DAkkS-kalibreringTemperaturgivare med/utan
displayenhet Typ A

027540 A

KalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ
A

027520 A