



## Temperaturmätare med temperatursticka, Typ: T1



### Beställningsdata

Ordernummer	474080 T1
GTIN	4029547008368
Artikelklass	47B

### Beskrivning

#### Utförande:

Minitemperaturmätare i fickformat.

Hög noggrannhet (termoelement typ K).

Patenterat svängbart huvud (180°). Temperatursticka med dopp- / insticksgivare för mätning i vätskor, mjuka eller pulverformiga ämnen eller i luften.

#### leveransinnehåll:

Inklusive fästclips, 3 batterier nr 081561 storlek LR3.

### Teknisk beskrivning

felgräns övrigt mätområde	± 1 %
givarrörets längd	200 mm
Felgräns (-50,0 till 99,9 °C)	± 1 °C
givarrörets Ø	3 mm
Svarstid $t_{99}$	10 s
upplösning	0,1 °C

mätenhet	°C / °F
mätområde	-50 - +350 kortvarigt upp till 500 °C
batterilivslängd cirka	1000 h
Kalibrering	I7
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Antal ingående batterier	3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Temperaturmätare

### Tjänster

KalibreringTemperaturgivare med/utan displayenhet Typ A	027520 A
---	----------

### Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------