



Sliptolksats för gängstål Tredelad



Beställningsdata

Ordernummer	475130
GTIN	4045197368997
Artikelklass	42H

Beskrivning

Utförande:

Gängsliptolk av stål (3 st). Mätytor slipade. Märkning för spetsgänga 55° – 60°, plattgänga 2–8 varv per tum, metrisk gänga 60°, Whitworthgänga 55°, trapetsgänga 30°, stigning 2 – 12 mm.

Teknisk beskrivning

Stigning trapetsgänga	2 - 12 mm
Skåror för flatgänga	2 - 8 mm
Skåror för spetsgänga	70 grad
Skåror för spetsgänga	3×55 grad
Skåror för spetsgänga	3×60 grad
Skåror för trapetsgänga	2 - 12 grad
Utförande mätyta	slipad
Antal tolkar	1
Produktslag	Sliptolk

