



Inställbart spännjärn, Spårbredd a: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	370680 12
GTIN	4020772070274
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

Material:

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Spårbredd a	12 mm
Spårlängd f	40 mm
Avstånd e spets till spår	21 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1212100
spännhöjd h	10 - 40 mm
längd L	100 mm

bredd B	40 mm
höjd H	20 mm
Typ	6314V
Produktslag	Spännjärn

Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 12 mm	370750 12
---	-----------