

MK-borrdorn i precisionsutförande, MK/borrdorn: 4/22



Beställningsdata

Ordernummer	342600 4/22
GTIN	4045197308665
Artikelklass	33A

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

Precisionsutförandet har högsta möjliga centrumnoggrannhet och rekommenderas för självspännande högkapacitetsborrchuckar nr 341000.

Användningsdata:

För montering av borrhuckar på bormaskiner, svarvar, borrhjugar m.m.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

morsekona MK storlek	4
Borrhuckkon DIN 238	B 22
Ø Dorn, D	21,793 mm
Produktslag	chuckfäste