



Instickskaft med MK-skaft, MK/borrdorn: 2/16



Beställningsdata

Ordernummer	342500 2/16
GTIN	4045197296832
Artikelklass	32X

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

Exakt, prisvärt utförande.

Användningsdata:

För montering av borrchuckar på bormaskiner, svarvar, borrar m.m.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

Borrchuckkon DIN 238	B 16
Ø Dorn, D	15,733 mm
morsekona MK storlek	2
Produktslag	chuckfäste