

MK-borrdorn i precisionsutförande, MK/borrdorn: 1/10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 342600 1/10 |
| GTIN | 4045197308511 |
| Artikelklass | 33A |

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

Precisionsutförandet har högsta möjliga centrumnoggrannhet och rekommenderas för självspännande högkapacitetsborrchuckar nr 341000.

Användningsdata:

För montering av borrhuckar på bormaskiner, svarvar, borrhjugar m.m.

Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|------------|
| Borrhuckkon DIN 238 | B 10 |
| morsekona MK storlek | 1 |
| Ø Dorn, D | 10,094 mm |
| Produktslag | chuckfäste |