



## Instickskaft med MK-skaft, MK/borrdorn: 2/18



### Beställningsdata

Ordernummer	342500 2/18
GTIN	4045197296849
Artikelklass	32X

### Beskrivning

#### Utförande:

**Helt härdad och slipad till exakt kona.** Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

Exakt, prisvärt utförande.

#### Användningsdata:

För montering av borrchuckar på bormaskiner, svarvar, borrar m.m.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivning

Borrchuckkon DIN 238	B 18
Ø Dorn, D	17,78 mm
morsekona MK storlek	2
Produktslag	chuckfäste