

## MK-borrdorn i precisionsutförande, MK/borrdorn: 1/12



### Beställningsdata

Ordernummer	342600 1/12
GTIN	4045197308528
Artikelklass	33A

### Beskrivning

#### Utförande:

**Helt härdad och slipad till exakt kona.** Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

**Precisionsutförandet** har högsta möjliga centrumnoggrannhet och rekommenderas för självspännande högkapacitetsborrchuckar nr 341000.

#### Användningsdata:

För montering av borrhuckar på bormaskiner, svarvar, borrhjugar m.m.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivning

morsekona MK storlek	1
Ø Dorn, D	12,065 mm
Borrhuckkon DIN 238	B 12
Produktslag	chuckfäste