



## Inställbart spännjärn avbackat, Spårbredd a: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	370685 12
GTIN	4020772074593
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Lackerat seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8.

#### Användningsdata:

För inställning av den **längsta spännhöjden, vrid på spännjärnen.**

#### leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

### Teknisk beskrivning

Avstånd e spets till spår	21 mm
Ansathöjd A <sub>1</sub>	8 mm
Ansatsdjup A <sub>1</sub>	10 mm
Spårbredd a	12 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	storlek 1212100
Spårlängd f	40 mm

spännhöjd h	10 - 48 mm
längd L	100 mm
bredd B	40 mm
höjd H	20 mm
Typ	6314AV
Produktslag	Spännjärn

---

## Tillbehör

Självlåsande spännarm Spårbredd a 12 mm	370750 12
---	-----------