

## MK-borrdorn i precisionsutförande, MK/borrdorn: 3/18



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 342600 3/18   |
| GTIN         | 4045197308610 |
| Artikelklass | 33A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Helt härdad och slipad till exakt kona.** Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.

Med MK-skaft och medbringare.

**Precisionsutförandet** har högsta möjliga centrumnoggrannhet och rekommenderas för självspännande högkapacitetsborrchuckar nr 341000. Skaften passar också till borrhuckkon B18 förkortad (kondiameter 17,431 mm): Borrhuck nr 341000, 341010 och 341250.

#### Användningsdata:

För montering av borrhuckar på bormaskiner, svarvar, borrhjuggar m.m.

#### Norm:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Teknisk beskrivning

|                      |            |
|----------------------|------------|
| morsekona MK storlek | 3          |
| Borrhuckkon DIN 238  | B 18       |
| Ø Dorn, D            | 17,78 mm   |
| Produktslag          | chuckfäste |