

**T-spårblock, M10, för nominellt mått T-spår: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370530 12
GTIN	4020772080037
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Användningsdata:**

För kombination med pinnskruvar enligt norm.

**Norm:**

**DIN 508**

**Material:**

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

**OBS!:**

Full bärförmåga endast med skruvförbandet över **hela** gänglängden.

**Teknisk beskrivning**

Höjd k	7 mm
Bredd e	18 mm
Längd	18 mm
Klackhöjd	14 mm
Nominellt mått T-spår	12 mm
Bredd a	11,7 mm

Typ	508
Norm	DIN 508
gänga	M10
med gänga	ja
Material	Seghärdat stål
Hållfasthetsklass	10
Produktslag	Spårklack