

**Inställbart spännjärn, böjt, Spårbredd a: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	370720 12
GTIN	4020772071288
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Lackerade spännjärn. Spännhöjden steglöst inställbar med hjälp av stödskruv (utan hävarm).

Material:

Seghärdat stål, skruvhållfasthet 8.8 eller 10.9. (storleksberoende).

leveransinnehåll:

Komplett med ställskruv och T-spårskruv DIN 787 (nr 375300).

Teknisk beskrivning

Avstånd e spets till spår	44 mm
Spårlängd f	40 mm
Spårbredd a	12 mm
T-spårskruv DIN 787, nr 375300	12/M12×100
spännhöjd h	28 - 58 mm
höjd H	20 mm
längd L	125 mm

bredd B	14 mm
Typ	6316V
Produktslag	Spännjärn