



Spännjärn med plastkåpa, Spårbredd a: 16 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 370820 16 |
| GTIN | 4020772376918 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning

Utförande:

Spännjärn med plastkåpa och fast förankrad tryckplatta.

Fördel:

Lätt och viktbesparande konstruktion. Variabel och snabb inställningsmöjlighet av avståndet till arbetsstycket. Inga ytterligare underlägg krävs för att nå önskad spännhöjd. Underläggsbrickan är fast förankrad i spännjärnet.

leveransinnehåll:

Komplett med spänskruv DIN 787.

spännhöjd h: 0 - 45 mm

T-spårskruv DIN 787, nr 375300: storlek 1616160

längd L: 160 mm

bredd B: 67 mm

höjd H: 62 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| T-spårskruv DIN 787, nr 375300 | storlek 1616160 |
| Spårbredd a | 16 mm |
| spännhöjd h | 0 - 45 mm |

| | |
|-------------|-----------|
| längd L | 160 mm |
| höjd H | 62 mm |
| bredd B | 67 mm |
| Typ | 6310 |
| Produktslag | Spännjärn |