



Gaffelspännhållare med nos, DIN 6315 GN, Slitsbredd xtotalängd: 33X315mm



Beställningsdata

Ordernummer	371400 33X315
GTIN	4020772070960
Artikelklass	35A

Beskrivning

Material:

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

slitsbredd	33 mm
för spännskruvar	M30
totalängd	315 mm
Bredd	80 mm
höjd	50 mm
Typ	6315GN
Norm	DIN 6315 GN
Produktslag	Spännjärn