

Konisk klämhylsa för gängtappar, MK/Ø: 4/18



Beställningsdata

Ordernummer	345000 4/18
GTIN	4045197311825
Artikelklass	37E

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad, hål och utvändig kona slipade.

Användningsdata:

För montering av cylindriska gängtappar och brotschar med fyrkantmedbringare.

Norm:

DIN 6328

Skärdata:

För montering i inställningshylsor, pendelhållare, tapphylsor och flerspindliga maskiner med tätt liggande spindlar.

OBS!:

Inte lämplig för fräsarbeten!

Teknisk beskrivning

För skaft-Ø	18 mm
För skaft-□	14,5 mm
Produktslag	Klämhylsa