

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd x total längd: 22X315mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 22X315
GTIN	4020772070571
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

Bredd	62 mm
för spännskruvar	M20; M22
slitsbredd	22 mm
höjd	40 mm
total längd	315 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn