

Konisk klämhylsa för gängtappar, MK/Ø: 4/25



Beställningsdata

Ordernummer	345000 4/25
GTIN	4045197311856
Artikelklass	37E

Beskrivning

Utförande:

Helt härdad, hål och utvändig kona slipade.

Användningsdata:

För montering av cylindriska gängtappar och brotschar med fyrkantmedbringare.

Norm:

DIN 6328

Skärdata:

För montering i inställningshylsor, pendelhållare, tapphylsor och flerspindliga maskiner med tätt liggande spindlar.

OBS!:

Inte lämplig för fräsarbeten!

Teknisk beskrivning

För skaft-□	20 mm
För skaft-Ø	25 mm
Produktslag	Klämhylsa