

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd xtotalängd: 14X125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 14X125
GTIN	4020772070496
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

för spännskruvar	M12; M14
Bredd	38 mm
slitsbredd	14 mm
totalängd	125 mm
höjd	25 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn