

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd xtotal längd: 33X250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 33X250
GTIN	4020772070618
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

slitsbredd	33 mm
höjd	50 mm
Bredd	74 mm
för spännskruvar	M30
total längd	250 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn