

**Gaffelspännjärn fasade, DIN 6315 B, Slitsbredd xtotalängd: 33X315mm****Beställningsdata**

Ordernummer	371600 33X315
GTIN	4020772070625
Artikelklass	35A

Beskrivning**Material:**

Lackerat seghärdat stål.

Teknisk beskrivning

totalängd	315 mm
för spännskruvar	M30
slitsbredd	33 mm
Bredd	74 mm
höjd	50 mm
Typ	6315B
Norm	DIN 6315 B
Produktslag	Spännjärn