

**Mitutoyo****Digitalt kolfiberskjutmått, mätområde: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415400 2000
GTIN	2050001058010
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

Med drivslid för konstant mätkraft. Extremt lätta. Börvärde kan förväljas (Preset), omkoppling mellan invändig och utvändig mätning (Offset).

**Funktion:**

IP66: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 497085.

**Teknisk beskrivning**

skänkellängd	150 mm
Kalibrering	A1
vikt	2,56 kg
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
mätområde	0 - 2000 mm
avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1

Batterityp	SR44
IP-skyddsklass	IP 66
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,12 mm
Norm	ISO 13385
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 2000 mm	021000 2000
--	-------------

## Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Sändare Typ S11E	498966 S11E
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497085 D1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497085 D2