



3-D-ledarm, Typ: 290



Beställningsdata

Ordernummer	442110 290
GTIN	7290005397066
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

Mekaniska 3-D-ledarmar med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering.

Teknisk beskrivning

invändig gäng-Ø upptill	M6
Längd ledarm L ₁	133 mm
utvändig gäng-Ø nedtill	M8
Längd ledarm L ₂	113 mm
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Stativfot Typ K3	442120 K3

Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Stativfot Typ 0	442120 0
Stativfot Typ V	442120 V
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Stativfot Typ 1	442120 1
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Reservvridhandtag för 3D-ledarm Typ 290	442112 290
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM